




# 945 Professional Detector Vario – Conductivity

2.945.0010

Detector inteligente independiente equipado con un detector de conductividad IC Conductivity Detector de alta potencia. Se puede utilizar con los aparatos CI inteligentes o como detector de conductividad independiente.

## Partes/accesorios 2.945.0010

| Qt.   | Order no.  | Descripción                                    |
|-------|------------|------------------------------------------------|
| 1 PCS | 1.945.0010 | 945 Professional Detector Vario – Conductivity |

Intelligent stand-alone detector equipped with a high-performance IC Conductivity Detector. For use with intelligent IC instruments or as independent conductivity detector.



1 PCS

6.1831.030

PEEK capillary 0.75 mm i.d. / 3 m

For all IC components.



---

1 PCS

6.2151.020

Cable USB A - USB B 1.8 m

USB connecting cable



---

1 PCS

6.2744.014

Pressure screw 2x

With UNF 10/32 connection. For the connection of PEEK capillaries

