



Cellule Thin-Layer

6.1257.100

Cellule de détecteur ampérométrique à géométrie Thin-Layer. Pour des applications spéciales et des systèmes avec contre-pression élevée (par ex. les couplages MS pour ampérométrie).

Accessoires optionnels

Order no.	Description
6.1257.820	50 µm spacer to Thin-Layer cell
	50 µm spacer for the amperometric Thin-Layer cell, 3 pcs.



6.1257.840

25 µm spacer to Thin-Layer cell

25 µm spacer for the amperometric Thin-Layer cell, 3 pcs.



6.5000.200

Accessory kit: IC Amperometric Detector

Optional accessory kit for the IC Amperometric Detector for determinations in low-conductivity solutions.

